

# SUTURAS NO ABSORBIBLES

## Dafilon®

SUTURA MONOFILAMENTO SINTÉTICA NO ABSORBIBLE  
DE POLIAMIDA

### CIERRE DE PIEL - SEGURO Y RESISTENTE COSTE - EFECTIVO


- Buena resistencia tensil
- Suave paso a través de los tejidos
- Buena histocompatibilidad
- Anudado seguro
- Calidad máxima para oftalmología (Nylon)



### Descripción Dafilon®

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Estructura                     | Monofilamento<br>Sin recubrimiento                                            |
| Composición química            | Poliamida (Nylon)                                                             |
| Color                          | Azul, negro                                                                   |
| Indicaciones                   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Piel</li><li>■ Oftalmología</li></ul> |
| Contraindicaciones             | Indicaciones que requieren un largo período de resistencia tensil (>2 años).  |
| Técnica de anudado recomendada | 2 = 1 = 1 = 1 = 1<br>1 = 1 = 1 = 1 = 1                                        |
| Calibres                       | USP 2 – USP 10/0                                                              |

| Daiflon®                                 |               |             |            |            |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| USP métrico                              |               |             |            |            |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Agujas                                   | Longitud (cm) | 10/0<br>0,2 | 9/0<br>0,3 | 8/0<br>0,4 | 5/0<br>1 | 4/0<br>1,5           | 3/0<br>2             | 2/0<br>2,5           | 0<br>3,5             | 1<br>4               | 2<br>5               |
| ▼ Aguja 1/2 círculo triangular invertida |               |             |            |            |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| HS 26                                    | 75            |             |            |            |          |                      |                      | C0935964<br>G0935964 |                      |                      |                      |
| HS 26                                    | 90            |             |            |            |          |                      |                      | C0934968<br>G0934968 |                      |                      |                      |
| HS 26                                    | 120           |             |            |            |          |                      |                      | G0930104             |                      |                      |                      |
| HS 30                                    | 75            |             |            |            |          |                      |                      |                      |                      | C0935034<br>G0935034 |                      |
| HS 30                                    | 90            |             |            |            |          | C0934003<br>G0934003 | G0934011             | C0934020<br>G0934020 |                      | G0934038             |                      |
| HS 37                                    | 90            |             |            |            |          |                      |                      | G0934054             |                      |                      |                      |
| HS 48                                    | 90            |             |            |            |          |                      |                      |                      |                      | G0932604             |                      |
| ▼ Aguja 3/8 círculo triangular invertida |               |             |            |            |          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| DS 16                                    | 75            |             |            |            | G0935123 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| DS 24                                    | 45            |             |            |            |          |                      | G0932353             |                      |                      |                      |                      |
| DS 24                                    | 75            |             |            |            |          | G0935344             | C0935352<br>G0935352 | C0935360<br>G0935360 | C0935379<br>G0935379 |                      |                      |
| DS 24                                    | 90            |             |            |            |          |                      | G0935328             |                      |                      |                      |                      |
| DS 24                                    | 120           |             |            |            |          |                      | G0930105             |                      |                      |                      |                      |
| DS 30                                    | 75            |             |            |            |          |                      |                      |                      | G0935484             | G0935492             |                      |
| DS 39                                    | 90            |             |            |            |          |                      |                      |                      |                      |                      | B0934579             |
| DS 90                                    | 100           |             |            |            |          |                      |                      |                      |                      |                      | G0934933<br>B0934933 |



# SUTURAS NO ABSORBIBLES

**Dafilon®**

SUTURA MONOFILAMENTO SINTÉTICA NO ABSORBIBLE  
DE POLIAMIDA

| Dafilon®                                                       |                  | USP<br>métrico |            |            |          |            |          |            |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| Agujas                                                         | Longitud<br>(cm) | 10/0<br>0,2    | 9/0<br>0,3 | 8/0<br>0,4 | 5/0<br>1 | 4/0<br>1,5 | 3/0<br>2 | 2/0<br>2,5 | 0<br>3,5 | 1<br>4   | 2<br>5   |
| ▼ Aguja 3/8 círculo triangular invertida micropunta triangular |                  |                |            |            |          |            |          |            |          |          |          |
| DSMP 16                                                        | 45               |                |            |            |          |            |          |            |          |          | G0936162 |
| ▼ Aguja recta triangular invertida                             |                  |                |            |            |          |            |          |            |          |          |          |
| GS 51                                                          | 90               |                |            |            |          |            |          |            |          |          | C0935573 |
| GS 60                                                          | 75               |                |            |            |          |            | G0932655 |            |          |          |          |
| GS 75                                                          | 75               |                |            |            |          |            |          |            |          | C0932710 |          |
| ● Aguja 3/8 círculo cuerpo redondo                             |                  |                |            |            |          |            |          |            |          |          |          |
| DRM 6                                                          | 15               |                |            |            | G1118170 |            |          |            |          |          |          |
| ▼ Aguja 3/8 círculo lanceta                                    |                  |                |            |            |          |            |          |            |          |          |          |
| 2x DLM 5                                                       | 30               | G1118862       |            |            |          |            |          |            |          |          |          |
| DLM 6                                                          | 30               | G1118749       | G1118757   |            |          |            |          |            |          |          |          |
| 2x DLM 6s                                                      | 5                |                |            | G1118668   |          |            |          |            |          |          |          |
| Combinación aguja – hilo (cajas de 12 unidades)                |                  |                |            |            |          |            |          |            |          |          |          |
| DLm 6                                                          | 15               | G1118722       | G1118730   |            |          |            |          |            |          |          |          |
| DLm 6s                                                         | 15               | G1118781       | G1118790   | G1118579   |          |            |          |            |          |          |          |
| 2xDLm 6                                                        | 30               | G1118706       | G1118714   |            |          |            |          |            |          |          |          |
| 2xDLm 6s                                                       | 30               | G1118765       | G1118773   |            |          |            |          |            |          |          |          |
| DLm6s                                                          | 45               |                |            | G1118854   |          |            |          |            |          |          |          |
| HLm 6                                                          | 15               | G1118625       |            |            |          |            |          |            |          |          |          |
| 2x HLm 6                                                       | 30               | G1118609       | G1118617   |            |          |            |          |            |          |          |          |
| 2x PLm 5                                                       | 20               | G1111922       |            |            |          |            |          |            |          |          |          |

